

**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/08mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251942 25/08
GTIN	4045197656971
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ .	32 mm
Calço	259031 40
Tamanho da placa	8 mm
Parafuso alavanca	259018 8
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Código ISO do suporte	A25R PWLNR/L08
Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0804..
Conjunto de molas	259044 2
Alavanca articulada	259015 2
Desvio central $L_3$	17 mm
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação $L_2$	24 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Ø haste $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Calço Tipo 40	259031 40
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Parafuso alavanca Tipo 8	259018 8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500