

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
32/08mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251937 32/08
GTIN	4045197651457
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0804..
Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	40 mm
Tamanho da placa	8 mm
Conjunto de parafusos	259023 3
Garra de aperto	259038 12
Desvio central L_3	22 mm
Pino	259049 5
Calço	259031 41
Código ISO do suporte	A32S MWLNR/L08
Comprimento total L	250 mm
Altura de fixação L_2	31 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Calço Tipo 41	259031 41
Garra de aperto Tipo 12	259038 12
Conjunto de parafusos 10 peças Tipo 3	259023 3
Caneta Tipo 5	259049 5
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500