

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/08mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251917 20/08
GTIN	4045197651396
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Parafuso alavanca	259018 2
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	20 mm
Alavanca articulada	259015 2
Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0804..
Calço	259031 40
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Conjunto de molas	259044 2
Tamanho da placa	8 mm
Código ISO do suporte	PWLNRL 2020K08
Tamanho da haste	20 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	25 mm
Comprimento total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Calço Tipo 40	259031 40
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500