

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 32/08mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251942 32/08
GTIN	4045197656988
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Calço	259031 40
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	40 mm
Alavanca articulada	259015 2
Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0804..
Tamanho da placa	8 mm
Conjunto de molas	259044 2
Desvio central L_3	22 mm
Parafuso alavanca	259018 2
Código ISO do suporte	A32S PWLNR/L08
Comprimento total L	250 mm
Altura de fixação L_2	31 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Calço Tipo 40	259031 40
Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500