

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
40/08mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251937 40/08
GTIN	4045197651464
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	27 mm
Pino	259049 5
Conjunto de parafusos	259023 3
Garra de aperto	259038 12
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	50 mm
Tamanho da placa	8 mm
Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0804..
Código ISO do suporte	A40T MWLNR/L08
Calço	259031 41
Comprimento total L	300 mm
Altura de fixação L_2	38,5 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Caneta Tipo 5	259049 5
Conjunto de parafusos 10 peças Tipo 3	259023 3
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Garra de aperto Tipo 12	259038 12
Calço Tipo 41	259031 41
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500