

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
16/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251943 16/06
GTIN	4045197651495
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min}	21 mm
Código ISO do suporte	A16M PWLNR/L06
Desvio central L_3	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0604..
Alavanca articulada	259015 14
Tamanho da placa	6 mm
Parafuso alavanca	259018 10
Comprimento total L	150 mm
Altura de fixação L_2	15,25 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2	674242 2
Alavanca articulada Tipo 14	259015 14
Parafuso alavanca Tipo 10	259018 10
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500