

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251916 25/06
GTIN	4045197651310
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Alavanca articulada	259015 9
Parafuso alavanca	259018 6
Largura funcional L <sub>4</sub>	32 mm
Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0604..
Calço	259031 25
Código ISO do suporte	PWLNR/L 2525M06
Conjunto de molas	259044 5
Tamanho da haste	25 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	16 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 3
Tamanho da placa	6 mm
Comprimento total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Aplicação	Faceamento

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2,5	674242 2,5
Conjunto de molas 10 peças Tipo 5	259044 5
Calço Tipo 25	259031 25
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 3	259047 3
Alavanca articulada Tipo 9	259015 9
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500