

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/15mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251110 25/15
GTIN	4045197650818
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	15 mm
Calço	259031 37
Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1506..
Tamanho da haste	25 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 4
Conjunto de molas	259044 6
Parafuso alavanca	259018 11
Comprimento da cabeça L ₁	30 mm
Largura funcional L ₄	32 mm
Alavanca articulada	259015 12
Código ISO do suporte	PSKNR/L 2525M15
Comprimento total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau
Aplicação	Faceamento

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso alavanca Tipo 11	259018 11
Calço Tipo 37	259031 37
Alavanca articulada Tipo 12	259015 12
Conjunto de molas 10 peças Tipo 6	259044 6
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 4	259047 4
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500