

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 10/07mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260307 10/07 |
| GTIN | 4045197654885 |
| Classe de artigo | 21T |

Descrição técnica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 22 |
| Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 0702.. |
| Tamanho da haste | 10 mm |
| Largura funcional L ₄ | 12 mm |
| Comprimento da cabeça L ₁ | 7 mm |
| Tamanho da placa | 7 mm |
| Código ISO do suporte | SDHCR/L 1010E07 |
| Comprimento total L | 70 mm |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Tipo de inserto | esquerda |
| Refrigeração interior | não |
| Ângulo de ajuste κ | 107,5 grau |
| Aplicação | Faceamento |
| Aplicação | Torneamento longitudinal exterior |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento |

Acessórios

| | |
|---|-------------|
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22 | 269028 22 |
| PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500 | 659957 500 |