

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260308 25/11
GTIN	4045197652607
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Largura funcional L ₄	32 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Código ISO do suporte	SDJCR/L 2525M11
Tamanho da haste	25 mm
Parafuso para calço	269013 2
Calço	269005 3
Comprimento da cabeça L ₁	21,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calço Tipo 3	269005 3
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500