

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 32/15mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251112 32/15
GTIN	4045197656780
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	PSSNR/L 3232P15
Conjunto de pinos de mola	259047 4
Tamanho da placa	15 mm
Calço	259031 37
Parafuso alavanca	259018 11
Conjunto de molas	259044 6
Comprimento da cabeça L ₁	36 mm
Alavanca articulada	259015 12
Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1506..
Tamanho da haste	32 mm
Largura funcional L ₄	40 mm
Comprimento total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Alavanca articulada Tipo 12	259015 12
Calço Tipo 37	259031 37
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Parafuso alavanca Tipo 11	259018 11
Conjunto de molas 10 peças Tipo 6	259044 6
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 4	259047 4
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500