

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
25/08mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251943 25/08
GTIN	4045197656995
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de molas	259044 2
Desvio central L_3	17 mm
Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0804..
Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	32 mm
Parafuso alavanca	259018 8
Tamanho da placa	8 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Calço	259031 40
Código ISO do suporte	A25R PWLNR/L08
Alavanca articulada	259015 2
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	24 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Calço Tipo 40	259031 40
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Parafuso alavanca Tipo 8	259018 8
Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500