

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 32/19mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251110 32/19
GTIN	4045197650825
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Conjunto de molas	259044 7
Parafuso alavanca	259018 13
Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1906..
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	34 mm
Calço	259031 38
Código ISO do suporte	PSKNR/L 3232P19
Conjunto de pinos de mola	259047 5
Alavanca articulada	259015 13
Tamanho da placa	19 mm
Tamanho da haste	32 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	40 mm
Comprimento total L	170 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	75 grau
Aplicação	Faceamento

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

Parafuso alavanca Tipo 13	259018 13
Alavanca articulada Tipo 13	259015 13
Conjunto de molas 10 peças Tipo 7	259044 7
Calço Tipo 38	259031 38
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 4	674242 4
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500