

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251113 20/12
GTIN	4045197650870
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de pinos de mola	259047 2
Código ISO do suporte	PSSNR/L 2020K12
Tamanho da haste	20 mm
Tamanho da placa	12 mm
Conjunto de molas	259044 2
Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1204..
Comprimento da cabeça L ₁	29 mm
Alavanca articulada	259015 2
Calço	259031 20
Parafuso alavanca	259018 2
Largura funcional L ₄	25 mm
Comprimento total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Faceamento

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Calço Tipo 20	259031 20
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500