

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
32/08mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251943 32/08
GTIN	4045197657008
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Alavanca articulada	259015 2
Tamanho da placa	8 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Calço	259031 40
Parafuso alavanca	259018 2
Desvio central L_3	22 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	40 mm
Conjunto de molas	259044 2
Código ISO do suporte	A32S PWLNR/L08
Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0804..
Comprimento total L	250 mm
Altura de fixação L_2	31 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Calço Tipo 40	259031 40
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500