

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260307 20/11
GTIN	4045197652560
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Largura funcional L ₄	25 mm
Comprimento da cabeça L ₁	15 mm
Tamanho da placa	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Calço	269005 3
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Código ISO do suporte	SDHCR/L 2020K11
Parafuso para calço	269013 2
Tamanho da haste	20 mm
Comprimento total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Calço Tipo 3	269005 3
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500