

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 12/07mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260309 12/07
GTIN	4045197652614
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da haste	12 mm
Tamanho da placa	7 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Largura funcional L ₄	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Comprimento da cabeça L ₁	17 mm
Código ISO do suporte	SDJCR/L 1212F07
Comprimento total L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500