

**Suporte de aperto rotativo Eco PSSNL 45°, para pastilhas de corte reversíveis SN., esquerda****Dados do pedido**

Número do pedido	251103 20/12
GTIN	4045197650733
Classe de artigo	21U

Descrição**Versão:**

Com fornecimento de refrigerante interno às arestas de corte. A refrigeração por meio de bicos de precisão reduz a carga térmica de forma direcionada e eficiente, uma vez que o jato de refrigerante está perfeitamente alinhado entre a apara e a aresta de corte. Para maior produtividade, maior vida útil da ferramenta e maior segurança processual.

Nota:

A transferência de agente refrigerante só é possível em combinação com os alojamentos do sistema GARANT Eco n.º 317900 – 319886.

Descrição técnica

Mola	259046 1
Tamanho da placa	12 mm
Código ISO do suporte	PSSNR/L 2020X12
Largura funcional L ₄	25 mm
Tamanho da haste	20 mm
Calço	259031 14
Comprimento da cabeça L ₁	34 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1204..
Alavanca articulada	259015 3

Ficha de dados

Parafuso alavanca	259018 3
Comprimento total L	93 mm
Série	Eco
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/251103-20/12>