

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/15mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251111 25/15
GTIN	4045197656766
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Calço	259031 37
Alavanca articulada	259015 12
Conjunto de molas	259044 6
Conjunto de pinos de mola	259047 4
Comprimento da cabeça L ₁	30 mm
Código ISO do suporte	PSKNR/L 2525M15
Tamanho da haste	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1506..
Largura funcional L ₄	32 mm
Tamanho da placa	15 mm
Parafuso alavanca	259018 11
Comprimento total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau
Aplicação	Faceamento

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Calço Tipo 37	259031 37
Conjunto de molas 10 peças Tipo 6	259044 6
Alavanca articulada Tipo 12	259015 12
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 4	259047 4
Parafuso alavanca Tipo 11	259018 11
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500