

SNMG 120408, Tipo: CA510**Dados do pedido**

Número do pedido	251164 CA510
GTIN	4960664698738
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Aplicação principal	P
Quebra-aperas	PQ
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,13 - 0,4 mm/U
Raio do canto	0,8 mm
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Tipo	CA510
Velocidade de corte v_c aplicação principal	180 - 590 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120408
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar