

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 32/15mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251113 32/15
GTIN	4045197656902
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Largura funcional $L_4$	40 mm
Código ISO do suporte	PSSNR/L 3232P15
Tamanho da haste	32 mm
Calço	259031 37
Tamanho da placa	15 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	36 mm
Alavanca articulada	259015 12
Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1506..
Parafuso alavanca	259018 11
Conjunto de pinos de mola	259047 4
Conjunto de molas	259044 6
Comprimento total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	45 grau
Aplicação	Faceamento

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 4	259047 4
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calço Tipo 37	259031 37
Parafuso alavanca Tipo 11	259018 11
Conjunto de molas 10 peças Tipo 6	259044 6
Alavanca articulada Tipo 12	259015 12
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500