

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 32/15mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251111 32/15
GTIN	4045197650832
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	15 mm
Comprimento da cabeça L ₁	30 mm
Parafuso alavanca	259018 11
Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1506..
Calço	259031 37
Conjunto de pinos de mola	259047 4
Alavanca articulada	259015 12
Largura funcional L ₄	40 mm
Código ISO do suporte	PSKNR/L 3232P15
Tamanho da haste	32 mm
Conjunto de molas	259044 6
Comprimento total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau
Aplicação	Faceamento

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Alavanca articulada Tipo 12	259015 12
Calço Tipo 37	259031 37
Parafuso alavanca Tipo 11	259018 11
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de molas 10 peças Tipo 6	259044 6
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 4	259047 4
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500