

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/11 mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260309 20/11 |
| GTIN | 4045197652638 |
| Classe de artigo | 21T |

Descrição técnica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Tamanho da placa | 11 mm |
| Comprimento da cabeça L ₁ | 20,5 mm |
| Tamanho da haste | 20 mm |
| Largura funcional L ₄ | 25 mm |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 2 |
| Parafuso para calço | 269013 2 |
| Calço | 269005 3 |
| Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 11T3.. |
| Código ISO do suporte | SDJCR/L 2020K11 |
| Comprimento total L | 125 mm |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Tipo de inserto | esquerda |
| Refrigeração interior | não |
| Ângulo de ajuste κ | 93 grau |
| Aplicação | Torneamento longitudinal exterior |
| Aplicação | Faceamento |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento |

Acessórios

| | |
|---|-------------|
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22 | 269028 22 |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2 | 269028 2 |
| Calço Tipo 3 | 269005 3 |
| Parafuso para calço Tipo 2 | 269013 2 |
| PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500 | 659957 500 |