

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 32/19mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251111 32/19
GTIN	4045197650849
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Parafuso alavanca	259018 13
Comprimento da cabeça L ₁	34 mm
Tamanho da haste	32 mm
Conjunto de molas	259044 7
Código ISO do suporte	PSKNR/L 3232P19
Tamanho da placa	19 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 5
Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1906..
Alavanca articulada	259015 13
Calço	259031 38
Largura funcional L ₄	40 mm
Comprimento total L	170 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau
Aplicação	Faceamento

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Calço Tipo 38	259031 38
Conjunto de molas 10 peças Tipo 7	259044 7
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 4	674242 4
Parafuso alavanca Tipo 13	259018 13
Alavanca articulada Tipo 13	259015 13
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500