

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 10/07mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260308 10/07
GTIN	4045197655325
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	SDJCR/L 1010E07
Comprimento da cabeça L ₁	13 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Largura funcional L ₄	12 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Tamanho da haste	10 mm
Tamanho da placa	7 mm
Comprimento total L	70 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500