

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/11 mm****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260309 25/11  |
| GTIN             | 4045197652645 |
| Classe de artigo | 21T           |

**Descrição técnica**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>             | 21,5 mm                           |
| Tamanho da placa                                 | 11 mm                             |
| Código ISO do suporte                            | SDJCR/L 2525M11                   |
| Largura funcional L <sub>4</sub>                 | 32 mm                             |
| Calço  | 269005 3                          |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 2                          |
| Pastilha de corte reversível adequada            | DC.. 11T3..                       |
| Parafuso para calço                              | 269013 2                          |
| Tamanho da haste                                 | 25 mm                             |
| Comprimento total L                              | 150 mm                            |
| Norma  | Norma de fábrica                  |
| Tipo de inserto                                  | esquerda                          |
| Refrigeração interior                            | não                               |
| Ângulo de ajuste κ                               | 93 grau                           |
| Aplicação  | Torneamento longitudinal exterior |
| Aplicação  | Faceamento                        |
| Tipo de produto                                  | Suporte de torneamento            |

---

**Acessórios**

|   |             |
|---|-------------|
| Calço Tipo 3  | 269005 3    |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22  | 269028 22   |
| Parafuso para calço Tipo 2  | 269013 2    |
| PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15                                   | 674248 TX15 |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2   | 269028 2    |
| Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500 | 659957 500  |