

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 12/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260308 12/07
GTIN	4045197652577
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Tamanho da placa	7 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	17 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Código ISO do suporte	SDJCR/L 1212F07
Tamanho da haste	12 mm
Comprimento total L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

**Acessórios**

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500