

SNMG 120404, Tipo: CA6525**Dados do pedido**

Número do pedido	251162 CA6525
GTIN	4960664513161
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Raio do canto	0,4 mm
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Quebra-aperas	MQ
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	M
Tipo	CA6525
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 220 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120404
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar