

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 16/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260308 16/11
GTIN	4045197652584
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Largura funcional L ₄	20 mm
Código ISO do suporte	SDJCR/L 1616H11
Parafuso para calço	269013 2
Tamanho da haste	16 mm
Calço	269005 3
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento da cabeça L ₁	20 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Comprimento total L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Calço Tipo 3	269005 3
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500