

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251110 25/12
GTIN	4045197656728
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Conjunto de pinos de mola	259047 2
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	26 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	32 mm
Calço	259031 20
Alavanca articulada	259015 2
Conjunto de molas	259044 2
Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1204..
Tamanho da haste	25 mm
Código ISO do suporte	PSKNR/L 2525M12
Tamanho da placa	12 mm
Parafuso alavanca	259018 2
Comprimento total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste $\kappa$	75 grau
Aplicação	Faceamento

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Calço Tipo 20	259031 20
Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500