

Barra de mandrilar MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 10/07mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260318 10/07
GTIN	4045197652669
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Desvio central L_3	7 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	12,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Código ISO do suporte	E10K SDUCR/L07
Tamanho da placa	7 mm
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação L_2	9,6 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
