

**Garant****Barra de mandril de MD E.. SDUCL, para pastilhas de corte reversíveis DC.., esquerda****Dados do pedido**

Número do pedido	260325
GTIN	4045197652775
Classe de artigo	29W

**Descrição técnica**

Código ISO do suporte	E12M SDUCR/L07
Código ISO do suporte	E10K SDUCR/L07
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Desvio central L <sub>3</sub>	7 mm
Desvio central L <sub>3</sub>	9 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	9,6 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	11,6 mm
Ø mínimo do furo prévio D <sub>mín.</sub>	15 mm
Ø mínimo do furo prévio D <sub>mín.</sub>	12 mm
Comprimento total L	150 mm
Comprimento total L	125 mm
Norma	DIN 8024

Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Barra de mandrilar MD Ø da haste/tamanho da placa 10/07	260319 10/07
Barra de mandrilar MD Ø da haste/tamanho da placa 12/07	260319 12/07
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7