

Barra de mandrilar MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260318 20/11 |
| GTIN | 4045197652690 |
| Classe de artigo | 21T |

Descrição técnica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 11T3.. |
| Desvio central L_3 | 13,1 mm |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 8 |
| Tamanho da placa | 11 mm |
| Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$ | 23,5 mm |
| Código ISO do suporte | E20S SDUCR/L11 |
| Comprimento total L | 250 mm |
| Altura de fixação L_2 | 18,9 mm |
| Ângulo de ajuste κ | 93 grau |
| Ø haste D_s | 20 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Tipo de inserto | direita |
| Profundidade de torneamento interior até | 8×D |
| Óleo de corte | HM |
| Refrigeração interior | sim |
| Aplicação | Torneamento longitudinal interior |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar |

Acessórios

| | |
|---|-------------|
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8 | 269028 8 |
| PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500 | 659957 500 |