

**Barra de mandril HSS, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 10/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260333 10/07
GTIN	4045197652980
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Código ISO do suporte	AH10K SDUCR/L07
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Desvio central $L_3$	9 mm
Tamanho da placa	7 mm
Projeção $L_1$	50 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	14 mm
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação $L_2$	9 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Ø haste $D_s$	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5xD
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500