

**Garant****Barra de mandrilar HSS, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 12/07mm**

## Dados do pedido

Número do pedido	260328 12/07
GTIN	4045197652805
Classe de artigo	21T

## Descrição técnica

Comprimento da cabeça $L_1$	20 mm
Código ISO do suporte	AH12M SDQCR/L07
Tamanho da placa	7 mm
Desvio central $L_3$	9,5 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	16 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Comprimento total L	150 mm
Altura de fixação $L_2$	11 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	107,5 grau
Ø haste $D_s$	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8