

**Barra de mandril HSS, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 0810/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260332 0810/07
GTIN	4045197652898
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Largura do pescoço L <sub>4</sub>	8 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	22 mm
Ø mínimo do furo prévio D <sub>min.</sub>	12,5 mm
Tamanho da placa	7 mm
Desvio central L <sub>3</sub>	7 mm
Código ISO do suporte	AH0810H SDUCR/L07
Comprimento total L	100 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	9 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Profundidade útil T	5 mm
Ø haste D <sub>5</sub>	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500