

WNMG 080408, Tipo: CA510**Dados do pedido**

Número do pedido	252014 CA510
GTIN	4960664700370
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Raio do canto	0,8 mm
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2 mm
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,07 - 0,3 mm/U
Quebra-aperas	HQ
Aplicação principal	P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 450 m/min
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080408
Número de trocas/cortes	6

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar