

Garant**Barra de mandrilar HSS, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm**

Dados do pedido

Número do pedido	260328 20/11
GTIN	4045197652829
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	AH20R SDQCR/L11
Desvio central L_3	14,5 mm
Comprimento da cabeça L_1	40 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Tamanho da placa	11 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	25 mm
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	18 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Ø haste D_s	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8

269028 8

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15