

**Barra de mandrilar HSS, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 10/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260332 10/07
GTIN	4045197652904
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Código ISO do suporte	AH10K SDUCR/L07
Tamanho da placa	7 mm
Desvio central $L_3$	9 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	14 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Projeção $L_1$	50 mm
Comprimento total $L$	125 mm
Altura de fixação $L_2$	9 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Ø haste $D_s$	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5xD
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500