

**Garant****Barra de mandrilar HSS, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/11 mm**

## Dados do pedido

Número do pedido	260328 25/11
GTIN	4045197652836
Classe de artigo	21T

## Descrição técnica

Desvio central $L_3$	17 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	40 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	32 mm
Código ISO do suporte	AH25R SDQCR/L11
Tamanho da placa	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação $L_2$	23 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	107,5 grau
Ø haste $D_s$	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8

269028 8

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15