

Barra de mandril HSS, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 1216/07mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|----------------|
| Número do pedido | 260333 1216/07 |
| GTIN | 4045197653017 |
| Classe de artigo | 21T |

Descrição técnica

| | |
|--|-------------------|
| Tamanho da placa | 7 mm |
| Largura do pescoço L_4 | 12 mm |
| Desvio central L_3 | 11 mm |
| Comprimento da cabeça L_1 | 36 mm |
| Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 0702.. |
| Código ISO do suporte | AH1216M SDUCR/L07 |
| Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$ | 19,5 mm |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 7 |
| Comprimento total L | 150 mm |
| Altura de fixação L_2 | 15 mm |
| Ângulo de ajuste κ | 93 grau |
| Profundidade útil T | 5 mm |
| Ø haste D_s | 16 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de inserto | esquerda |
| Profundidade de torneamento interior até | 5×D |
| Óleo de corte | HSS |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Refrigeração interior | sim |
| Aplicação | Torneamento longitudinal interior |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar |

Acessórios

| | |
|--|------------|
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7 | 269028 7 |
| PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Chave de parafusos dinamo métrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500 | 659957 500 |