

**Barra de mandril MD, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 12/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260319 12/07
GTIN	4045197652720
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Código ISO do suporte	E12M SDUCR/L07
Tamanho da placa	7 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Desvio central $L_3$	9 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$	15 mm
Comprimento total L	150 mm
Altura de fixação $L_2$	11,6 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Ø haste $D_s$	12 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandril

---

**Acessórios**

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500