

Barra de mandril HSS, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 1012/07mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260332 1012/07
GTIN	4045197652911
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Largura do pescoço L_4	10 mm
Comprimento da cabeça L_1	28 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	15,5 mm
Desvio central L_3	9 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Código ISO do suporte	AH1012K SDUCR/L07
Tamanho da placa	7 mm
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação L_2	11 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Profundidade útil T	5 mm
Ø haste D_5	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500