

**WNMG 080404, Tipo: CA510****Dados do pedido**

Número do pedido	252012 CA510
GTIN	4960664700363
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 2 mm
Quebra-aperas	HQ
Aplicação principal	P
Avanço $f$	0,07 - 0,3 mm/U
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	80 - 450 m/min
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,4 mm
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080404
Número de trocas/cortes	6

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para tornear