

Garant**Barra de mandril HSS, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 10/07mm**

Dados do pedido

Número do pedido	260329 10/07
GTIN	4045197652843
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	8 mm
Ø mínimo do furo prévio D_{\min}	13 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Código ISO do suporte	AH10K SDQCR/L07
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Tamanho da placa	7 mm
Comprimento da cabeça L_1	20 mm
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação L_2	9 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Ø haste D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8