

Barra de mandril HSS, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/07mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260333 16/07
GTIN	4045197653024
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Projeção L ₁	80 mm
Código ISO do suporte	AH16Q SDUCR/L07
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	20 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Tamanho da placa	7 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Desvio central L ₃	10 mm
Comprimento total L	180 mm
Altura de fixação L ₂	15 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D _s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500