

Barra de mandril MD, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/07mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260319 16/07
GTIN	4045197652737
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	19 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Código ISO do suporte	E16R SDUCR/L07
Tamanho da placa	7 mm
Desvio central L_3	11 mm
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	15,6 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandril

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500