

Barra de mandrilar HSS, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 12/07mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260332 12/07
GTIN	4045197652928
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Projeção L ₁	60 mm
Tamanho da placa	7 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	16 mm
Código ISO do suporte	AH12M SDUCR/L07
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Desvio central L ₃	8 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento total L	150 mm
Altura de fixação L ₂	11 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D _s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500