

Barra de mandril HSS, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260333 20/11
GTIN	4045197653031
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	26 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Desvio central L_3	16 mm
Código ISO do suporte	AH20R SDUCR/L11
Projeção L_1	100 mm
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	18 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D_s	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5×D
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8

269028 8

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500