

Barra de mandril MD, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260319 20/11
GTIN	4045197652744
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	E20S SDUCR/L11
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Tamanho da placa	11 mm
Desvio central L_3	13,1 mm
Ø mínimo do furo prévio D_{\min}	23,5 mm
Comprimento total L	250 mm
Altura de fixação L_2	18,9 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandril

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8	269028 8
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500